


C_232 **Venus Set**

200 ml / h: 64 mm / Ø 92 mm



Henkeldruck
Druck auf der Innerseite
Bodendruck innen
Bodendruck außen

- 50 x 6 mm
- 40 x 20 mm
- Ø 30 mm
- Ø 20 mm

*Für Projekte mit Transferdruckverfahren außerhalb unserer Standarddruckfläche bitte unser Beratungsteam kontaktieren.

[Wie sollten die Projekte für den Druck vorbereitet werden](#)

Bedeutung


Transferdruck

Sensitive Touch

Direktdruck

C/232 Venus Set

130 ml / h: 59 mm / Ø 78 mm



Henkeldruck
Druck auf der Innerseite
Bodendruck innen
Bodendruck außen

- 50 x 6 mm
- 40 x 20 mm
- Ø 30 mm
- Ø 20 mm

*Für Projekte mit Transferdruckverfahren außerhalb unserer Standarddruckfläche bitte unser Beratungsteam kontaktieren.



[Wie sollten die Projekte für den Druck vorbereitet werden](#)

Bedeutung

- Transferdruck
- Sensitive Touch
- Direktdruck

C/232 Venus Set

80 ml / h: 55 mm / Ø 63 mm



- | | |
|--------------------------|--------------|
| Henkeldruck | - 50 x 6 mm |
| Druck auf der Innerseite | - 30 x 15 mm |
| Bodendruck innen | - Ø 10 mm |
| Bodendruck außen | - Ø 15 mm |

*Für Projekte mit Transferdruckverfahren außerhalb unserer Standarddruckfläche bitte unser Beratungsteam kontaktieren.

[Wie sollten die Projekte für den Druck vorbereitet werden](#)

Bedeutung

- Transferdruck
- Sensitive Touch
- Direktdruck